



## RMS Handauslöser

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich – anforderungsabhängig – überall dort, wo eine Rufauslösung bei Bedarf stattfinden muss.

Wird der Handauslöser entfernt, erhält das Pflegepersonal eine Meldung. Auf Grund der magnetischen Kontaktierung wird das Risiko einer Beschädigung durch versehentliche Krafteinwirkung (z.B. Betthöhenverstellung) minimiert und senkt Folgekosten.

Mit 3 m oder 5 m Anschlusskabel sowie einem oder zwei Lichttaster/n verfügbar.

### Besondere Merkmale

- Starke Haltekraft durch Neodym-Magnete
- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- Findelicht / Optische Rufbestätigung
- Im Taster integrierte Beruhigungs-LED
- Antibakterielle Beschichtung
- Bei Entfernen des RMS Handauslösers wird ein Ruf an das Personal ausgelöst (Steckerwurf).

### Zubehör

- Wandhalterung

### Technische Daten

Maße (HxBxT)	100 x 45 x 20 mm
Anschluss an	RMS
Anschlussart	gesteckt
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Findelicht	1 mA
Anstehender Ruf	5 mA
Lichtkontakt max.	24 V / 50 mA

### Magnetstecker

Artikelnummer/ Matchcode	HAM3 (3m)
	HAM5 (5 m)
	HAML3 (3 m)
	HAML5 (5 m)
	HAMLL3 (3m)
	HAMLL5 (5m)

Artikelnummer/ Matchcode Zubehör	Wandhalterung	WH
-------------------------------------	---------------	----

Winkel GmbH  
Buckesfelder Str. 110  
58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0  
Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de  
www.winkel-gmbh.de



Winkel GmbH  
Buckesfelder Str. 110  
58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0  
Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de  
www.winkel-gmbh.de

## Handauslöser

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich – anforderungsabhängig – überall dort, wo eine Rufauslösung bei Bedarf stattfinden muss. Sie sind mit mechanischem Stecker-Abwurf zur Rufauslösung bei seitlicher Zugbelastung ausgestattet. Mit 3 m oder 5 m Anschlusskabel sowie einem oder zwei Lichttaster/n verfügbar.

### Besondere Merkmale

- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- Findelicht / Optische Rufbestätigung
- Im Taster integrierte Beruhigungs-LED
- Meldung des Stecker-Abwurfs
- Antibakterielle Beschichtung

Durch den Stecker-Abwurfring wird bei unbeabsichtigtem Ziehen oder Reißen am Kabel des Handauslösers der Stecker beschädigungsfrei aus dem Nebensteckkontakt gelöst. Gleichzeitig wird ein Ruf an das Personal ausgelöst.

### Zubehör

- Wandhalterung
- Y-Adapter  
Der Y-Adapter verfügt über einen 5-poligen Diodenstecker sowie zwei 5-polige Diodenbuchsen. Er wird eingesetzt, wenn mehr als ein Auslöser über den Nebensteckkontakt eines Tasters betrieben werden soll.
- 5m Verlängerung

### Technische Daten

Maße (HxBxT)	100 x 45 x 20 mm
Anschluss an	DIN Stecker 5-pol
Anschlussart	gesteckt
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Findelicht	1 mA
Anstehender Ruf	5 mA
Lichtkontakt max.	24 V / 50 mA
Umgebungstemperatur	-25°C bis +70°C

Artikelnummer/ Matchcode	HA3 (3 m)
	HA5 (5 m)
	HAL3 (3 m)
	HAL5 (5 m)
	HALL3-ST-7pol (3m)
	HALL5-ST-7pol (5m)

Artikelnummer / Matchcode Zubehör	Wandhalterung	WH
	Y-Adapter	Y-A
	5m Verlängerung	VL5